

ケーブル付ソケット KMEB-2-24-M12-0,5-LED

製品番号: 177677

FESTO



データシート

特徴	値
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
電気接続	5ピン L型ソケット タイプC DIN EN 175301-803準拠
定格動作電圧 DC	24 V
保護アース端子	あり
ケーブル長	0.5 m
ケーブル径	4.6 mm
ケーブル構造	3 x 0.5mm ²
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...50 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質: ケーブル被服	TPE-U(PU)
カラー ケーブル被服	黒
材質 ハウジング	PA POM
ハウジングのカラー	透明
プラグ接点材質	ブロンズ