

# ユニオンストレート CQ-18

製品番号: 177697

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| 呼び径           | 16 mm                           |
| 取付位置          | 任意                              |
| 発注単位          | 1                               |
| 構造            | Push-Pull方式                     |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.95 bar...7 bar               |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.95 bar...15 bar              |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III               |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。              |
| 周囲温度          | -25 °C...70 °C                  |
| 製品質量          | 26 g                            |
| エア接続ポート 1     | パイプ/チューブ外径18mm用                 |
| 空気圧接続 2       | パイプ/チューブ外径18mm用                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                          |
| 材質 ハウジング      | POM                             |
| リリースリング材質     | POM                             |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                           |