


ブランキングプラグ
CQC-22H
製品番号: 177715

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...7 bar
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...15 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-25 °C...70 °C
製品質量	10 g
エア接続ポート 1	プッシュインスリーブ CQ-22
空気圧接続 2	ワンタッチスリーブ CQ-22
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ブランキングプラグ材質	POM