

ディストリビュータ
CQD-12/15/18/22
製品番号: 177717

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	18.6 mm
取付位置	任意
発注単位	1
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...7 bar
温度依存性使用圧力	-0.95 bar...15 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-25 °C...75 °C
周囲温度	-25 °C...70 °C
定格締付トルク	2.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
出力ポート数	4
管の数	1
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/2
空気圧接続 2	雌ねじ G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	POM