

プラスチックパイプ
PQ-PA-18X2X3000
製品番号: 177730

FESTO



データシート

特徴	値
外径	18 mm
内径	14 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...15 bar
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-25 °C...75 °C
周囲温度	-25 °C...75 °C
長さあたりの製品質量	0.103 kg/m
色	黒
材質: チューブ	PA