

ショックアブソーバホルダ DADP-ES-G6-25

製品番号: 1812550

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
最大停止力	1100 N
許容締付トルク	9.9 Nm
製品質量	160 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ストッパブラケット材質	鍛造アルミ合金 アルマイト