


パネル取付バルブ
SV/O-3-PK-3X2
製品番号: 184135

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定
標準公称流量(DIN 1343)	70 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	0 bar...8 bar
リセット方法	メカスプリング
呼び径	2.5 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	34 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
材質 シール	NBR