

手動操作 HAB-1/2

製品番号: 184588

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	14 mm
取付位置	任意
バルブ機能	排気エレメント
作動圧力	0 bar...10 bar
標準流量, 排気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	165 L/min
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...80 °C
周囲温度	-20 °C...80 °C
許容締付トルク	45 Nm
取付方法	ねじ込み式
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理