

電源ソケット
NTSD-GD-13,5
製品番号: 18526

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	ユニオンナット付
取付位置	任意
製品質量	31 g
電気接続	4 ピン ストレートソケット ねじ端子
使用電圧範囲 AC	250 V
電流容量	16 A
ケーブルコネクタ	Pg 13
許容ケーブル径	10 mm...12 mm
断面積	2.5 mm ²
保護等級	IP67
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PBT
プラグ接点材質	銅合金 真鍮