



真空エジェクタ
CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7
製品番号: 185865

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	0.7 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空
作動圧力	2 bar...10 bar
最大真空	85 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	25 g
電気接続	プラグ
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧ポート 3	サブベース
真空接続	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト