


# サービスユニット FRC-1/2-D-MAXI-KC

製品番号: 186057

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| サイズ              | Maxi                                                            |
| シリーズ             | D                                                               |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                                        |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                                          |
| ろ過度              | 40 µm                                                           |
| ドレン              | マニュアル 回転式                                                       |
| 構造               | 分岐モジュール<br>圧力スイッチ<br>On-Offバルブ<br>圧力計付フィルタレギュレータ<br>比例式標準オイルミスト |
| 最大ドレン量           | 80 cm³                                                          |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                                      |
| 圧カインジケータ         | 圧力計付                                                            |
| 使用圧力             | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>14.5 psi...232 psi                         |
| 作動圧力             | 1 bar...16 bar                                                  |
| 制御圧力範囲           | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi    |
| 最大圧ヒステリシス        | 0.015 MPa                                                       |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.15 bar                                                        |
| 最高圧力ヒステリシス       | 2.175 psi                                                       |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 6600 L/min                                                      |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス                          |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス                         |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                                                  |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                                                  |
| 製品質量             | 4600 g                                                          |

| 特徴        | 値                         |
|-----------|---------------------------|
| 取付方法      | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション: |
| エア接続ポート 1 | G1/2                      |
| 空気圧接続 2   | G1/2                      |
| 材質 ハウジング  | 亜鉛加圧 casting              |
| ボウル材質     | PC                        |