

ストレート  
QS-G1/8-6-I  
製品番号: 186107

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                  |
| 呼び径            | 4.2 mm                                                              |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                              |
| 取付位置           | 任意                                                                  |
| 形状             | ストレート形                                                              |
| 発注単位           | 10                                                                  |
| 構造             | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 温度依存性使用圧力      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 作動電圧の情報        | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)                                                 |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                        |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可<br>水: Gねじは追加アクセサリとしてシールリングタイプOLでのみ可能                          |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度           | -10 °C...80 °C                                                      |
| 定格締付トルク        | 5.4 Nm                                                              |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                                |
| 製品質量           | 8.3 g                                                               |
| 取付方法           | 内六角穴 SW4                                                            |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ G1/8                                                            |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径6mm用                                                         |
| 色 リリースリング      | 青                                                                   |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき                                                         |
| リリースリング材質      | POM                                                                 |
| チューブシール材質      | NBR                                                                 |

| 特徴        | 値     |
|-----------|-------|
| チューブ止め具材質 | ステンレス |