

エルボ  
QSL-V0-G1/2-12  
製品番号: 186335

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                |
| 呼び径            | 10.3 mm                                                           |
| 材料の耐火試験        | UL94 V-0(ハウジング)<br>UL94 V-0(リリースリング)                              |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                            |
| 形状             | エルボ                                                               |
| 発注単位           | 1                                                                 |
| 構造             | Push-Pull方式                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報        | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)                                               |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                                                        |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                                                      |
| 定格締付トルク        | 26 Nm                                                             |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                              |
| 製品質量           | 69 g                                                              |
| 取付方法           | 六角ねじ SW24                                                         |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ G1/2                                                          |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径12mm用                                                      |
| 色 リリースリング      | 黒                                                                 |
| ねじ付トラニオン材質     | 真鍮ニッケルめっき                                                         |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング       | PBT                                                               |
| 材質 ねじシール       | アルミ<br>PBT                                                        |
| リリースリング材質      | PBT                                                               |
| チューブシール材質      | NBR                                                               |

| 特徴        | 値           |
|-----------|-------------|
| チューブ止め具材質 | ステンレス<br>真鍮 |