

プラグ  
SEA-GS-9  
製品番号: 18778

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                      |
|---------------------|----------------------------------------|
| 規格ベース               | EN 61076-2-101<br>EN 61984             |
| 取付方法                | ネジ付スリーブ付                               |
| 取付位置                | 任意                                     |
| 製品質量                | 18 g                                   |
| 電気接続                | 4 ピン<br>タイプA<br>M72x1<br>ストレートプラグ/ねじ端子 |
| 作動電圧範囲 DC           | 250 V                                  |
| 使用電圧範囲 AC           | 250 V                                  |
| 40°Cでの通電容量          | 4 A                                    |
| サージ電圧耐性             | 2.5 kV                                 |
| ケーブルコネクタ            | Pg9                                    |
| 許容ケーブル径             | 6 mm...8 mm                            |
| 断面積                 | 0.75 mm <sup>2</sup>                   |
| 保護等級                | IP67                                   |
| 周囲温度                | -40 °C...85 °C                         |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | 欧州低電圧指令に準拠                             |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠                            |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L                         |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                                 |
| 汚染度                 | 3                                      |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                             |
| 材質 ハウジング            | PBT                                    |
| ハウジングのカラー           | 黒                                      |
| 材質: ユニオンナット         | PBT                                    |
| プラグ接点材質             | 真鍮<br>ホワイトブロンズ, コーティング                 |