

マニホールドブロック CPE18-PRSG-3

製品番号: 187825

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	3
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	225 g
取付方法 サブプレート	取付穴付 Hレール付
エア接続ポート 1	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA