

ユニバーサルコネクタ ASI-SD-PG-M12

製品番号: 18789

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	ユニオンナット付
取付位置	任意
製品質量	27.6 g
電気接続	4ピン ストレートソケット ねじ端子
使用電圧範囲 AC	125 V
電流容量	3 A
ケーブルコネクタ	Pg9
断面積	0.75 mm ²
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-40 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	ニッケルめっき
プラグ接点材質	ブロンズ