

ソケット
MSSD-EB-M12-MONO
製品番号: 188024

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
製品質量	13.18 g
電気接続 1	ソケット, EN 175301-803に準拠, C形
電気接続 2	ストレートプラグ, M12x1, 2ピン, Aコード
作動電圧範囲 DC	12 V...24 V
定格動作電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 AC	12 V...24 V
電流容量	0.12 A
サージ電圧耐性	2.5 kV
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	透明
ねじ式ロック材質	鋼, ニッケルめっき
材質 シール	HNBR NBR
プラグ接点材質	銅合金, 銀めっき 真鍮, 金めっき