

プラスチックチューブ
PUN-CM-4-SW
製品番号: 188882

FESTO



データシート

特徴	値
外径	4 mm
流量に応じた曲げ半径	17 mm
内径	2.5 mm
最小曲げ半径	8 mm
チューブ特性	ケーブルベア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
表面抵抗	0.01 MOhm...10 MOhm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.00993 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径4mm用
色	黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)