

サクショングリッパ
ESG-15X45
製品番号: 189189

FESTO



データシート

特徴	値
サクションカップサイズ	15x45mm
取付位置	垂直
構造	真空ポート 上 真空接続部 側面 高さ補正付 高さ補正(ロング)付
サクションカップホルダの配置	サイズ5
サクションカップ形状	楕円形の平面
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-10 °C...70 °C
真空接続	G1/8 G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	NBR