

パッドホルダ
ESH-HA-2-QS
製品番号: 189195

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2 mm
容量	0.501 cm³
取付位置	任意
構造	真空ポート 上
サクシオンカップホルダの配置	サイズ2
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	12 g
取付方法	ロックナット付
サクシオンカップマウント	直径 4mm
真空接続	QS-6
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス