

パッドホルダ
ESH-HA-6-G
製品番号: 189202

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	10 mm
容量	7.234 cm ³
取付位置	任意
構造	真空ポート 上
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ6
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	200 g
取付方法	ロックナット付
サクシヨンカップマウント	M20x2
真空接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス