

パッドホルダ
ESH-HB-5-G
製品番号: 189211

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	8.5 mm
容量	1.921 cm ³
取付位置	任意
構造	真空接続部 側面
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ5
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	91 g
取付方法	雌ねじ付
サクシヨンカップマウント	M10
真空接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス