

パッドホルダ  
ESH-HC-5-G  
製品番号: 189221

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                          |
|------------------|--------------------------------------------|
| 高さ補正 サクションカップホルダ | 10 mm                                      |
| 呼び径              | 8.4 mm                                     |
| 容量               | 3.327 cm <sup>3</sup>                      |
| 取付位置             | 垂直                                         |
| 構造               | 真空ポート 上<br>高さ補正付                           |
| サクションカップホルダの配置   | サイズ5                                       |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気              |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性                                  |
| LABS 認証          | VDMA24364-A1-L                             |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                             |
| 製品質量             | 112 g                                      |
| 取付方法             | ロックナット付                                    |
| サクションカップマウント     | M10                                        |
| 真空接続             | G1/8                                       |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                     |
| 材質 リテーナ          | アルミ<br>真鍮, ニッケルメッキ<br>POM<br>焼戻し鋼<br>ステンレス |