

パッドホルダ
ESH-HDL-2-QS
製品番号: 189245

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	10 mm
呼び径	2.2 mm
容量	0.26 cm ³
取付位置	垂直
構造	真空接続部 側面 高さ補正付
サクションカップホルダの配置	サイズ2
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	33 g
取付方法	ロックナット付
サクションカップマウント	直径 4mm
真空接続	QS-6
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR 鋼
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス