

パッドホルダ
ESH-HE-1-M3
製品番号: 189253

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	1.2 mm
容量	0.04 cm ³
取付位置	任意
構造	真空ポート 上
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ1
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1 g
取付方法	雄ネジ付 真空ポート経由
サクシヨンカップマウント	直径 3mm
真空接続	M3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	鍛造アルミ合金 NBR POM 鋼
材質 リテーナ	焼戻し鋼