

真空パッド
ESS-60-SU
製品番号: 189315

FESTO



データシート

特徴	値
最小ワーク半径	350 mm
呼び径	6 mm
サクシオンカップ径	60 mm
サクシオンカップ容量	3.953 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシオンカップホルダの配置	サイズ5
サクシオンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	166.1 N
定格作動圧力における横荷重	151 N
製品質量	49 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M10
色	青
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	アルミ鍛造合金, ニッケルめっき 鋼 ニッケルめっき 鋼, 亜鉛めっきとクロムめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシオンカップ材質	PUR