


真空パッド  
ESS-15-EN  
製品番号: 189334

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                      |
|----------------|----------------------------------------|
| 最小ワーク半径        | 20 mm                                  |
| 呼び径            | 2 mm                                   |
| サクシオンカップ径      | 15 mm                                  |
| サクシオンカップ容量     | 0.35 cm <sup>3</sup>                   |
| 接続位置           | 上                                      |
| 取付位置           | 任意                                     |
| サクシオンカップホルダの配置 | サイズ3                                   |
| サクシオンカップ形状     | 丸型 エキストラディープ                           |
| 使用圧力           | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力           | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力         | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi      |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気         |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                              |
| LABS 認証        | VDMA24364-A1-L                         |
| 食品産業における適合性    | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                     |
| 周囲温度           | -10 °C...70 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力  | 9.8 N                                  |
| 定格作動圧力における横荷重  | 9 N                                    |
| 製品質量           | 1.9 g                                  |
| 取付方法           | 真空ポート経由                                |
| 真空接続           | M4                                     |
| 色              | 黒                                      |
| ショア硬さ          | 60 ±5                                  |
| ねじ付トラニオン材質     | 真鍮ニッケルめっき                              |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                 |
| サクシオンカップ材質     | NBR                                    |