

ブランチ  
QSLV6-1/4-1/4-U  
製品番号: 190805

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                |
| 呼び径            | 3.1 mm                                                            |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング                                                            |
| 取付位置           | 任意                                                                |
| 構造             | Push-Pull方式                                                       |
| 発注単位           | 1                                                                 |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 海洋仕様           | 証明書を参照                                                            |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気                                    |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                         |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                                                    |
| 許容締付トルク        | 14 Nm                                                             |
| 製品質量           | 51 g                                                              |
| 出力ポート数         | 6                                                                 |
| 管の数            | 1                                                                 |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ NPT 1/4                                                       |
| 空気圧接続 2        | チューブ外径1/4"に対応                                                     |
| 周囲温度 華氏        | 14 °F...140 °F                                                    |
| 色 リリースリング      | グレー                                                               |
| ねじ付トラニオン材質     | 真鍮ニッケルめっき                                                         |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング       | PBT                                                               |
| リリースリング材質      | POM                                                               |
| チューブシール材質      | NBR                                                               |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                             |