

チェックバルブ  
HA-1/4-QSM-3/16-U  
製品番号: 190852

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                               |
|------------------|---------------------------------|
| バルブ機能            | 一方方向絞り機能                        |
| エア接続ポート 1        | 1/4 NPT                         |
| 空気圧接続 2          | QS-3/16                         |
| 取付方法             | ねじ込み式                           |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 238 L/min                       |
| 作動圧力             | -1 bar...10 bar                 |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                    |
| 材質ハウジング          | 真鍮                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 開時の最小差圧          | 0.1 bar                         |
| 最低差圧 閉じる         | 0.2 bar                         |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                  |
| 製品質量             | 24 g                            |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS 準拠                         |