

チェックバルブ
HA-1/2-QS-3/8-U
製品番号: 190856

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	QS-3/8
取付方法	ねじ込み式
標準公称流量(DIN 1343)	1800 L/min
作動圧力	-1 bar...10 bar
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	真鍮
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
開時の最小差圧	0.1 bar
最低差圧 閉じる	0.2 bar
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	67 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠