

交換用パッド
ESV-20-SU
製品番号: 190980

FESTO



データシート

特徴	値
サクシオンカップ径	20 mm
サクシオンカップ容量	0.318 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシオンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	16.3 N
製品質量	1.6 g
色	青
ショア硬さ	60 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシオンカップ材質	PUR