

交換用パッド  
ESV-40-EF  
製品番号: 191034

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                      |
|---------------|----------------------------------------|
| 最小ワーク半径       | 80 mm                                  |
| サクシヨンカップ径     | 40 mm                                  |
| サクシヨンカップ容量    | 3.733 cm <sup>3</sup>                  |
| 接続位置          | 上                                      |
| 取付位置          | 任意                                     |
| サクシヨンカップ形状    | 丸型 エキストラディープ                           |
| 使用圧力          | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力          | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi      |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気           |
| LABS 認証       | VDMA24364-A1-L                         |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                     |
| 周囲温度          | -10 °C...200 °C                        |
| 公称使用圧力における保持力 | 67.6 N                                 |
| 製品質量          | 8 g                                    |
| 色             | グレー                                    |
| ショア硬さ         | 60 ±5                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                 |
| サクシヨンカップ材質    | FPM                                    |