


交換用パッド
ESV-50-BN
製品番号: 191063

FESTO



データシート

特徴	値
コネクタ付サクシジョンカップ	11 mm
最小ワーク半径	150 mm
サクシジョンカップ径	50 mm
サクシジョンカップ容量	14.23 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシジョンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 °C...70 °C
公称使用圧力における保持力	72.6 N
製品質量	13.9 g
色	黒
ショア硬さ	50 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシジョンカップ材質	NBR