

フローティングジョイント
ESWA-4
製品番号: 191206

FESTO



データシート

特徴	値
角度補正 ±	15 deg
取付位置	任意
構造	ボールジョイント
サクシオンカップホルダの配置	サイズ4
作動圧力	-0.95 bar...4 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	19 g
取付方法	雄ネジ付
サクシオンカップマウント	M6
空気圧接続	M6
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ 真鍮, ニッケルめっき