

発光パッキン MC-LD-230AC

製品番号: 19146

FESTO



データシート

特徴	値
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
製品質量	1.6 g
電気接続	タイプA DIN EN 175301-803準拠 四角形タイプ MSC
作動電圧 AC	230 V
サージ電圧耐性	4 kV
保護アース端子	あり
発光パッキン定格出力	0.33 W
許容電圧変動	+/- 10 %
保護等級	IP65
周囲温度	-25 °C...85 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
材質ハウジング	TPE-U(PU)
色	透明