


エアタンク
CRVZS-5
製品番号: 192159

FESTO



データシート

特徴	値
量	5 l
取付位置	下向きのドレン
規格準拠	AD 2000
使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.78 psi...232 psi
作動圧力	-0.95 bar...16 bar
認証	TÜV
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:...]準拠の圧縮空気 窒素
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...100 °C
周囲温度	-10 °C...100 °C
接続ねじ最大締付トルク	130 Nm
ドレン最大締付トルク	27 Nm
製品質量	3581 g
取付方法	取付穴付
ドレン排出用接続部	G3/8
空気圧接続	G1
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
スプリング エアタンク	ステンレス