

ソケット
MSSD-EB-S-M14
製品番号: 192745

FESTO



データシート

特徴	値
接続頻度	10
取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	17 g
電気接続	4 ピン ソケット タイプC
ケーブル径	4 mm...6 mm
導体公称断面	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒