

# ソケット MSSD-F-S-M16

製品番号: 192746

FESTO



## データシート

| 特徴        | 値                     |
|-----------|-----------------------|
| 接続頻度      | 10                    |
| 取付方法      | 中央ねじ M3付ソレノイドバルブ      |
| 取付位置      | 任意                    |
| 製品質量      | 35 g                  |
| 電気接続      | 3ピン<br>ソケット<br>タイプB   |
| ケーブル径     | 5.5 mm...8 mm         |
| 導体公称断面    | 0.5 000013...1 000013 |
| 保護等級      | IP67<br>IEC 60529に準拠  |
| 周囲温度      | -25 -C...90 -C        |
| LABS 認証   | VDMA24364-B2-L        |
| 材質 ハウジング  | PA                    |
| ハウジングのカラー | 黒                     |