

ソケット
MSSD-C-S-M16
製品番号: 192748

FESTO



データシート

特徴	値
接続頻度	10
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	38 g
電気接続	4 ピン ソケット タイプA
ケーブル径	5.5 mm...8 mm
導体公称断面	0.5 mm ² ...1 mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒