

ストレート

QS-M5-1/4-I-U-M

製品番号: 192808

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0.102 in
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
定格締付トルク	0.981 ft-lbf
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	0.198 oz
取付方法	内六角穴 SW2.5
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ外径1/4"に対応
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス