


真空エジェクタ
VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
製品番号: 193482

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	1.4 mm
グリッド寸法	18 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空 標準
構造	ティー
最大吸込流量時の作動圧力	5.1 bar
作動圧力	1 bar...8 bar
最大真空用作動圧力	5 bar
最大真空	88 %
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	51.6 L/min
定格作動圧力における排気時間	0.5 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
許容締付トルク	0.5 Nm
製品質量	27 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	QS-6
空気圧ポート 3	QS-8
真空接続	QS-8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質 ハウジング	POM強化型
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金

特徴	値
材質 継手	真鍮 ニッケルめっき