

クランプユニット

DADL-EL-Q11-63

製品番号: 1941568

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	63
回転角度の設定範囲	55 deg...200 deg
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 43.5 psi...116 psi
作動圧力	3 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2380 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミ 硬質アルマイト
材質: ハウジングカバー	アルミ アルマイト
材質: ベアリング	プラスチック
材質: ディスク	アルミ アルマイト
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき
機能	単動式 プル