

扁平シリンダ
DZF-1 5/8"-1/2"-P-A
製品番号: 194220

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	0.5 in
ピストン径	1 5/8"
ピストンロッド +/-の最大ねじれ角	0.6 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
機能	複動式
回転防止/ガイド	橋円ピストン
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	633 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	754 N
0mmストローク時の移動負荷	120 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	24 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	16 g
0mmストローク時の基本重量	480 g
空気圧接続	NPT1/8
材質: カバー	アルミ
材質 シール	FPM TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	高合金鋼