

ロッドアイ
CRSGS-M6
製品番号: 195580

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M6
規格ベース	ISO 12240-4
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	29 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
アウターリング材質	高合金鋼
材質 ハウジング	ステンレス
材質 内部リング	ステンレス
材質: ナット	ステンレス