

ロッドアイ  
CRSGS-M12X1,25  
製品番号: 195583

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ              | M12x1.25                                                                                              |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 周囲温度             | -40 °C...150 °C                                                                                       |
| 許容荷重             | 1.5 kN                                                                                                |
| 製品質量             | 129 g                                                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                |
| アウターリング材質        | 高合金鋼                                                                                                  |
| 材質 ハウジング         | ステンレス                                                                                                 |
| 材質 内部リング         | ステンレス                                                                                                 |
| 材質: ナット          | ステンレス                                                                                                 |