

ユニバーサルコネクタ ASI-SD-FK180

製品番号: 196089

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
取付位置	任意
製品質量	6.2 g
電気接続	2ピン ストレートソケット
作動電圧範囲 DC	75 V
使用電圧範囲 AC	60 V
電流容量	3 A
断面積	1.5 mm ²
保護等級	IP65
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-30 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	ブロンズ