

プラスチックチューブ
PFAN-8X1,25-NT
製品番号: 197063

FESTO



データシート

特徴	値
外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	110 mm
内径	5.9 mm
最小曲げ半径	25 mm
使用に関する注記	チューブ, プリントなし
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 85°C) 水蒸気: 0 ~ 0.15MPa, 0 ~ 1.5bar, 0 ~ 22psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) 水蒸気
材料の耐火試験	UL94 V-0
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。 適合性宣言を参照
流体温度に関する情報	水蒸気: 最大120 °C
周囲温度	-20 °C...150 °C
長さあたりの製品質量	0.049 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用 バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 バーブニップル内径6mm用
色	ナチュラル
ショア硬さ	D 60 +5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PFA