

プラスチックチューブ PFAN-10X1,5-NT

製品番号: 197064

FESTO



データシート

特徴	値
外径	10 mm
流量に応じた曲げ半径	140 mm
内径	7 mm
最小曲げ半径	22 mm
使用に関する注記	チューブ, プリントなし
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 85°C) 水蒸気: 0 ~ 0.15MPa, 0 ~ 1.5bar, 0 ~ 22psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) 水蒸気
材料の耐火試験	UL94 V-0
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。 適合性宣言を参照
流体温度に関する情報	水蒸気: 最大120 °C
周囲温度	-20 °C...150 °C
長さあたりの製品質量	0.087 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径 10mm用
色	ナチュラル
ショア硬さ	D 60 +5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PFA