

センサブラケット
DASI-Q11-63-A-SR
製品番号: 1971563

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	63
形状	T溝用
適用ピストン径	Φ63
構造	センサレール
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	110 g
取付方法	T溝にクランプ 取付穴とねじ付 溝ナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	銅 亜鉛めっき