

マニホールドブロック
MHP1-PR4-3
製品番号: 197192

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	4
作動圧力	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
エア接続ポート 1	M7
空気圧ポート 3	M7
材質 サブベース	鍛造アルミ合金